


品番：EA818EN

品名：AC100V/5000-14000rpm マイクログラインダー



販売価格	10,000円(税抜)／ 11,000円(税込)		
カタログ価格	10,000円(税抜)／11,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/06 19:21現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ			



仕様

電源	AC100V 50/60Hz	消費電力	6W～15W
定格使用時間	30分(連続使用時間)	チャック能力	φ0.1mm～3.0mm(キーレスチャック時)
コレットチャック	φ1.0・2.35・3.0mm	回転数	5000～14000回転/分
コード長	本体側:0.6m ACアダプター側:1.9m	本体サイズ	全長:170mm
重量	180g(本体のみ、コード含む)	付属品	・金属用(WA)軸付き砥石×3種、 ・ダイヤモンドビット×2種、 ・ハイスカッタービットφ2.0mm×1本、 ・真鍮ワイヤーホイールφ22mm×1本、 ・マンドレル(切断砥石用)×1本、 ・切断砥石φ23mm×10枚、 ・コレットキャップ×1個、 ・フェルトバフ(硬バフ)φ25mm×1枚、 ・HSSドリル刃0.8・1.0・2.0mm×各1本、 ・コレットチャックφ1.0・2.35・3.0mm×各1個 ・マンドレル用マイナスドライバー(4mm)×1本 ・軸径:2.35mm(HSSドリル以外)
用途	金属・非鉄金属・ステンレスなどのサビ落とし、研磨などに	特長	・小型で強力・無段変速機能付。 ・キーレスチャック&コレットチャック兼

			用型 ・握りやすいグリップ ・二重絶縁
--	--	--	---------------------------

代替品

	品番	EA818EL-2A
	コメント	セット内容が異なります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.