

品番 : EA818HE-2

品名 : 1000-20000rpm マイクログラインダーセット



販売価格	148,100円(税抜)／162,910円(税込)		
カタログ価格	148,100円(税抜)／162,910円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/17 03:57現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0885ページ		



仕様

メーカー	永興電機工業(E-FORCE)	型番	DSS203001
用途	穴あけ、面取り、バリ取り、切断などに	付属品	電源コード100V用(2m)、モータコード(1.5m)、Φ3.0mmコレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダー
<コントローラー>			
入力電圧	AC100V(50/60Hz)	サイズ	(W)60×(D)230×(H)150mm
重量	1.95kg(電源コード除く)		

LOADメータ

作業時の負荷状態をLEDでお知らせします。

緑:連続負荷範囲(連続使用可能レベル。この範囲をお勧めします。)

黄:断続負荷範囲(断続使用可能レベル)

赤:過負荷状態

回転数表示

回転数とエラー内容をデジタル表示します。

回転数設定ボタン(▲▼)

▲ボタンを押すと回転数が上がり、▼ボタンを押すと回転数が下がります。

回転方向切換ボタン

正転逆転を切換えます。

<モータ>

最高回転速度	20,000min-1	使用可能回転速度	1,000~20,000min-1
最大出力	73W	最大トルク	5.0cN·m
サイズ	φ 27.4×91.8mm	重量	142g(モータコード除く)
接続可能アタッチメント	ロータリー、ロータリー スリムタイプ、ロータリー スリムロングタイプ、レバークランプ、ロータリー φ6タイプ、アングル90、ベルトサンダー、ミニレシプロ		

モーターとアタッチメントの接続には着脱用工具不要です。

セラミックベアリング採用のブラシレスモーターにより静肅性と低振動を実現。

手元スイッチで回転数の調整や電源の入/切を操作できます。

<ロータリー>

サイズ	先端: φ 14.8mm モータ側: φ 21.8mm 全長: 86.2mm	重量	120g
対応コレットチャック	φ 1.0~3.175mm		

ボディは繊細な仕上げ加工をサポートするスリムな形状です。

遠心力をを利用して切粉を排除するトリプルガード構造で優れた防塵機能を実現します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.