

品番：EA818HE-2

品名：1000-20000rpm マイクログラインダーセット



販売価格	144,400円(税抜) / 158,840円(税込)		
カタログ価格	144,400円(税抜) / 158,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/25 12:16現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0863ページ		



仕様

メーカー	永興電機工業 (E-FORCE)	型番	DSS203001
用途	穴あけ、面取り、バリ取り、切断などに	付属品	電源コード100V用(2m)、モータコード(1.5m)、φ3.0mmコレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダー
<コントローラー>			
入力電圧	AC100V(50/60Hz)	サイズ	(W)60×(D)230×(H)150mm
重量	1.95kg(電源コード除く)		
LOADメータ 作業時の負荷状態をLEDでお知らせします。 緑: 連続負荷範囲(連続使用可能レベル。この範囲をお勧めします。) 黄: 断続負荷範囲(断続使用可能レベル) 赤: 過負荷状態			
回転数表示 回転数とエラー内容をデジタル表示します。			
回転数設定ボタン(▲▼) ▲ボタンを押すと回転数が上がり、▼ボタンを押すと回転数が下がります。			
回転方向切換ボタン 正転逆転を切換えます。			
<モータ>			

最高回転速度	20,000min-1	使用可能回転速度	1,000～20,000min-1
最大出力	73W	最大トルク	5.0cN・m
サイズ	φ 27.4×91.8mm	重量	142g(モータコード除く)
接続可能アタッチメント	ロータリー、ロータリー スリムタイプ、 ロータリー スリムロングタイプ、レバー クランプ、ロータリー φ6タイプ、アング ル90、ベルトサンダー、ミニレシプロ		

モーターとアタッチメントの接続には着脱用工具不要です。

セラミックベアリング採用のブラシレスモーターにより静粛性と低振動を実現。

手元スイッチで回転数の調整や電源の入/切を操作できます。

<ロータリー>

サイズ	先端: φ 14.8mm モータ側: φ 21.8mm 全長: 86.2mm	重量	120g
対応コレットチャック	φ 1.0～3.175mm		

ボディは繊細な仕上げ加工をサポートするスリムな形状です。

遠心力を利用して切粉を排除するトリプルガード構造で優れた防塵機能を実現します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.