

品番：EA818HE-44

品名：0～1000m/分 ベルトサンダーアタッチメント



販売価格	51,800円(税抜) / 56,980円(税込)		
カタログ価格	51,800円(税抜) / 56,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/25 13:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0863ページ		



仕様

メーカー	永興電機工業 (E-FORCE)	型番	DBT30
用途	面取り、バリ取りなどに	最高回転速度	20,000min-1
使用可能回転速度	1,000～20,000min-1	ベルトスピード	0～約1,000m/分
サイズ	先端: φ13mm モータ側: φ21.8mm 全長: 199mm	重量	227g
使用工具サイズ	幅4・6・8mm(ベルト周長300mm)	付属品	六角レンチ2種類、ベルト 4mm・6mm・8mm幅(#120、#240、 #400各2枚)

ベルト角度と使用面の変更が可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.