

品番：EA818MA-1A

品名：パワーパック



販売価格	62,000円(税抜) / 68,200円(税込)		
カタログ価格	62,000円(税抜) / 68,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 04:04現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0884ページ		



仕様

メーカー	ミニター	型番	C2012
入力電圧	AC100V±5% (50/60Hz)	定格入力	60VA
出力電圧	DC1~30V	消費電力	定格43W
サイズ	144(W)×218(D)×116(H)mm	重量	約2.5kg
使用条件	温度:0~40℃ 湿度:20~80%(結露がないこと)	付属品	電源コード(C10)×1本 ラバークレイドル(RM11)×1個 ヒューズ(PFU-2.0A)×1本

●デジタル表示

モーターを識別し、回転数(×1000min-1)または、出力レベル(LEVEL%)を自動的に切替えデジタル表示します。

●LEDロードメーター

作業時の負荷状態をLEDで表示し、過負荷時にはアラームでも状況をお知らせします。

●マイコン制御

ハンドピースの識別機能に加え、ハンドピース毎の最適な出力管理を行います。

●モーター識別機能

ハンドピースを差し込むだけでモーターの種類を識別し、スピード表示、最適なトルク制御を行います。

●フィードバック制御

作業時の負荷によるハンドピースの回転数の低下を瞬時に感知し、設定回転数での安定した作業をサポートします。

●エラーコード表示機能

パワーパック、ハンドピースの異常をエラーコードで知らせます。

●ローテーション切替機構

ハンドピースの回転方向をFWD.(正回転)/REV.(逆回転)と切り替えることができます。

●ブレーキ機構

クイックブレーキ機構によりハンドピースを速やかに停止させることができます。

代替品



品番 EA818MA-1B

コメント 変更点:デザイン、ヒューズ1本

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.