

品番 : EA818MA-1B

品名 : AC100V パワーパック(Ver.3)



販売価格	65,000円(税抜) / 71,500円(税込)		
カタログ価格	65,000円(税抜) / 71,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/25 13:30現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0862ページ		



仕様

メーカー	モニター	型番	C2013
入力電圧	AC100V±5% (50/60Hz)	定格入力	60VA
出力電圧	DC1~30V	消費電力	定格45W
サイズ	110(W)×220(D)×110(H)mm (足部を除く)	重量	約2.5Kg
使用条件	温度: 0~40℃ 湿度: 20~80% (結露がないこと)	付属品	電源コード(CA10)×1本 ラバークレイドル(RM11)×1個 ヒューズ(PFU-2.0A)×1本

●高輝度LEDデジタル表示

ホワイト色の高輝度LEDを採用し視認性を向上。

モーターを識別し、回転数(×1000min)、出力レベル(LEVEL%)、エラーコードを自動的に切替えデジタル表示します。

●回転方向切替スイッチ

ハンドピースの回転方向を切り替えることができます。

●LEDロードメーター

作業時の負荷状態をLEDで表示し、過負荷時にはアラームでも状況をお知らせします。

●マイコン制御

マイコンを使用することで、最適なモーター制御を行います。

●モーター識別機能

ハンドピースを接続するだけで、ハンドピース毎に最適なモーター制御を行います。

●2系統の出力端子

ハンドピースを2台接続できます。

※2台を同時に回転させることはできません。

●フィードバック回路

ハンドピースのスペックを最大限に引き出すフィードバック回路を搭載し、これまで以上の作業性を実現しました。

●エラーコード表示機能

パワーパックの異常やハンドピースの異常をエラーコードで表示します。

●クイックスタートへの設定変更

設定回転までの立ち上がり時間を変更することができます。

通常モード:約2.6秒 クイックモード:約1.1秒

●オーバーロード機能・危険回避機能

モーターロック状態でハンドピースを作動させた場合や、負荷が一定の場合にはオーバーロードとなり危険回避します。

旧モデルのハンドピース(3PIN・5PINプラグ)もご使用できます。

※一部機能に制限があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.