

品番 : EA818MA-3B

品名 : 1000-30000rpm マイクログラインダ-(高速型)



販売価格	87,700円(税抜)／96,470円(税込)		
カタログ価格	87,700円(税抜)／96,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/01/14 02:11現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



## 仕様

メーカー	ミニター	型番	M213HD
無負荷回転数	1000～30000rpm	入力電圧	3～30DCV
無負荷電流	0.40DCA	最大トルク	4.3cNm
コレットチャック	装着: φ 6.0mm 付属: φ 3.0mm	全長	178mm
重量	341g	付属品	スリープコレット φ 3.0 ×1個 カーボンブラシ ×1セット(2ヶ)

### 高速型

高トルクと高回転を兼ね備えた万能タイプです。

ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで、幅広い作業に適応します。

#### ●手元スイッチ

ハンドピースの中ほどにあり、片手での操作が可能  
頻繁にON/OFF操作を行う作業、パワーパックから離れて行う作業に便利

#### ●識別対応機能

パワーパックのハンドピース識別機能に対応  
ハンドピース毎に最適な制御で利用可能

#### ●高精度

世界屈指の高精度で精密加工に最適

●セパレートタイプ

ヘッドとモーターが分割できるセパレートタイプ

作業に合わせヘッドのみ、モーターのみの交換が可能

●センタントールワンタッチ着脱機構

センタントールの交換に専用工具を必要とせず、ワンタッチでスピーディーに行えます。

別途パワーパックEA812MA-1Bをご使用ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.