

品番 : EA818MB-2A

品名 : 2000-50000rpm マイクログラインダ - (超高速型)



販売価格	69,200円(税抜) / 76,120円(税込)		
カタログ価格	69,200円(税抜) / 76,120円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 21:29現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0884ページ		



## 仕様

メーカー	ミニター	型番	V112HS
無負荷回転数	2000~50000rpm	入力電圧	3~30DCV
無負荷電流	0.45DCA	最大トルク	2.3cN・m
コレットチャック	装着: φ3.0mm 付属: φ2.34mm	全長	147mm
重量	187g	付属品	スリープコレットφ2.34 ×1個 カーボンブラシ ×1セット(2ヶ)

ショートタイプ

超高速型

### ●手元スイッチ

ハンドピースの中ほどにあり、片手での操作が可能  
頻繁にON/OFF操作を行う作業、パワーパックから離れて行う作業に便利

### ●識別対応機能

パワーパックのハンドピース識別機能に対応  
ハンドピース毎に最適な制御で利用可能

### ●高精度

世界屈指の高精度で精密加工に最適

### ●セパレートタイプ

ヘッドとモーターが分割できるセパレートタイプ

作業に合わせヘッドのみ、モーターのみの交換が可能

●センタンツールワンタッチ着脱機構

センタンツールの交換に専用工具を必要とせず、ワンタッチでスピーディーに行えます。

別途パワーパックEA818MA-1A・EA812MA-1B・(旧)EA818MB-1Aをご使用ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.