

品番：EA818MY-10

品名：97mm 刃物研磨機



販売価格	26,600円(税抜) / 29,260円(税込)		
カタログ価格	26,600円(税抜) / 29,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/27 23:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0857ページ		



仕様

電源	AC100V(50/60Hz)	モーター	ブラシレスモーター
消費電力	50Hz(高速:62W・低速:33W) 60Hz(高速:60W・低速:30W)	回転数	50Hz(高速:2900rpm・低速: 2300rpm) 60Hz(高速:3500rpm・低速: 2800rpm)
定格使用時間	約15分(モーター温度130℃で自動停止)	研削砥石	ダイヤモンド粒度: #400 サイズ: φ97×30(厚)×20(穴径)mm
サイズ	150×160×140mm	コード長	2m
重量	2Kg(コード含む)	付属品	・ダイヤモンド研削砥石(#400)×1個 ・アウターフランジ用六角レンチ×1本 ・インナーフランジ用レンチ×1本 ・防塵マスク×5枚

ダイヤモンド粒子を電着コーティング。
鋼やステンレス、セラミックの包丁も研げる刃物研磨機

タテ研ぎ・面研ぎが、本体を倒すだけで簡単にできます。

タテ研ぎ: 彫刻刀・丸刃・ハサミ・小刀・ナイフ・ノミなど小さめの刃物の研磨に
面研ぎ: 包丁・カンナ・刃渡りの長いナイフ・ハサミ・ナタなどの研磨に

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

