

品番：EA818MY-6

品名：AC100V/160-175W/205mm 刃物研磨機



販売価格	37,100円(税抜)／ 40,810円(税込)		
カタログ価格	37,100円(税抜)／40,810円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/06/22 21:39現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

はさみ・包丁・かんな刃等の刃物研磨に

仕様

メーカー	京セラ	型番	FG-205
用途	ハサミ、包丁、カンナ刃などの刃物研磨に	電源	AC100V・175W(50Hz)、160W(60Hz)
回転数	50Hz:380rpm 60Hz:440rpm	砥石サイズ	φ 205×25(厚み)×80(穴径)mm
コード長	1.85m	サイズ	270×270×270(H)mm
重量	6.7kg	付属品	#1000中砥石×1、精密刃物ガイド、水タンク、排水ホース、スパナ、六角棒レンチ
電流	1.95A(50Hz)、1.85(60Hz)	定格時間	20分
精密刃物ガイド付			
はさみ・包丁・かんな刃等の刃物研磨に			
正逆転可能			
湿式			

