

品番：EA818NA-10A

品名：1000-40000rpm マイクロモーター



販売価格	44,600円(税抜) / 49,060円(税込)		
カタログ価格	44,600円(税抜) / 49,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/02 02:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	ナカニシ	型番	ENK-410S
EA818NA-1～6、旧EA818NA-7の先端アタッチメントを取付けてご使用下さい。			
旧EA818N-20への接続は不可です。			
回転速度、重さ、モータ径、トルク等のトータルバランスに最も優れています。			
精密微細加工として最適な軽量コンパクト汎用タイプ			
EA818NA-10Aと先端タッチメント旧EA818NA-5は回転数が合わない為、併用できません。			
電源	EA818N-20A(別売)	モータ仕様	スタンダードモータ
回転数	1000～40000rpm	最大トルク	4.3cN・m
最大出力	73W	コード長	1.5m
サイズ	φ24.5×97mm	重量	90g
高性能ブラシレスモータによりカーボンブラシ交換不要です。			
負荷が変わっても回転速度の変化が少なく、ねばり強く安定した切削・研磨加工が可能です。			
低速回転から高速回転まで静粛性に優れ、滑らかに思いのままに変速できます。			

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.