品番: EA818PR-12

品名: 5000-18000rpm マイクログラインダー



| 販売価格 | 19,400円 (税抜)/21,340円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 19,400円(税抜)/21,340円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/11/07 21:20現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | | |
| カタログページ | 0877ページ | | | | |









仕様

| メーカー | キソパワーツール | 型番 | 27570 |
|----------|-----------------------------------|--------|---|
| ブランド名 | プロクソン(PROXXON) | 仕様 | 本体のみ |
| 電源 | 100V(50/60Hz) | 消費電力 | 50W |
| 回転数 | 5,000~18,000rpm(無段電子コント ロール付き) | 定格使用時間 | 15分 |
| コレットチャック | φ1.0·1.5·2.0·2.35·3.0·3.2mm | 全長 | 230mm |
| 重量 | 500g | 付属品 | コレットチャック: ø 1.0・1.5・2.0・2. 35・3.0・3.2mm(各1本)、スパナ |

アルミダイカストのヘッドで耐久性にも優れています。

切断、磨き、穴あけ、切削、研磨、さび落としに

代替品



品番 EA818PR-5

コメント コレットチャック *4* 2.35 mm・*4* 3.0 mm のみ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.