

品番：EA818PR-12S

品名：5000-18000rpm マイクログラインダーセット



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 25,600円(税抜) / 28,160円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 25,600円(税抜) / 28,160円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/04/01 01:34現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ |                              |      |   |



### 仕様

|          |                               |        |   |
|----------|-------------------------------|--------|---|
| メーカー     | キソパワーツール                      | 型番     | 27570-S   |
| ブランド名    | プロクソン (PROXXON)               | 仕様     | セット   |
| 電源       | 100V(50/60Hz)                 | 消費電力   | 50W   |
| 回転数      | 5,000~18,000rpm(無段電子コントロール付き) | 定格使用時間 | 15分   |
| コレットチャック | φ1.0・1.5・2.0・2.35・3.0・3.2mm   | 全長     | 230mm   |
| 重量       | 500g                          | 付属品    | コレットチャック: φ1.0・1.5・2.0・2.35・3.0・3.2mm(各1本)<br>スパナ×1<br>ダイヤモンドビット×1<br>ハイスビット×1<br>ドリル2種<br>軸付砥石4種<br>ディスク砥石2枚<br>切断砥石20枚<br>専用シャフト1本<br>専用ビットスタンド |

アルミダイカストのヘッドで耐久性にも優れています。

切断、磨き、穴あけ、切削、研磨、さび落としに

多彩なビットがセット

代替品

|   |   |
|---|---|
|  | <p><b>品番</b> EA818PR-7</p> <p><b>コメント</b> 仕様をご確認ください。</p> |
|---|---|

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.