

品番：EA818PR-12S

品名：5000-18000rpm マイクログラインダーセット



販売価格	25,600円(税抜) / 28,160円(税込)		
カタログ価格	25,600円(税抜) / 28,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/25 13:27現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	キソパワーツール	型番	27570-S
ブランド名	プロクソン (PROXXON)	仕様	セット
電源	100V(50/60Hz)	消費電力	50W
回転数	5,000~18,000rpm(無段電子コントロール付き)	定格使用時間	15分
コレットチャック	φ1.0・1.5・2.0・2.35・3.0・3.2mm	全長	230mm
重量	500g	付属品	コレットチャック: φ1.0・1.5・2.0・2.35・3.0・3.2mm(各1本) スパナ×1 ダイヤモンドビット×1 ハイスビット×1 ドリル2種 軸付砥石4種 ディスク砥石2枚 切断砥石20枚 専用シャフト1本 専用ビットスタンド

アルミダイカストのヘッドで耐久性にも優れています。

切断、磨き、穴あけ、切削、研磨、さび落としに

多彩なビットがセット

代替品

	<p>品番 EA818PR-7</p> <p>コメント 仕様をご確認ください。</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.