

品番 : EA818PR-2S

品名 : DC10.8V マイクログラインダー-セット(充電式)



販売価格	45,000円(税抜)／49,500円(税込)		
カタログ価格	45,000円(税抜)／49,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/13 10:22現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



パワフルなバッテリータイプのマイクログラインダー

仕様

メーカー	キソパワーツール	型番	25800
ブランド名	プロクソン(PROXXON)	用途	木・金属の切断、磨き、穴あけ、切削、研磨、サビ落とし
電源	10.8V／2.6Ah バッテリー式	充電時間	90分
駆動時間(フル充電)	約30分(目安)	回転数	7,000～23,000回/分(無段電子コントロール付き)
コレットチャック	φ1.0mm、φ1.5mm、φ2.0mm、 φ2.35mm φ3.0mm、φ3.2mm	本体サイズ	270(W)×48(D)×62(H)mm
付属品	<ul style="list-style-type: none"> ・バッテリー1個 ・充電器1個 ・専用プローケース ・コレットチャック φ1.0/1.5/2.0/2.35 /3.0/3.2mm 各1個 ・専用スパナ 1本 ・ダイヤモンドビット 1本 ・ハイスビット 1本 ・軸付き砥石(WA) 4種各1本 ・ドリル 2種各1本 ・ディスク砥石(WA) 2枚 ・ディスク砥石(GC) 2枚 ・彫金バフ 1枚 ・ワイヤーブラシ(真鍮) 1枚 	重量	700g

- ・切断砥石 20枚
- ・専用シャフト 1本
- ・ピットスタンド 1個

多彩な用途に対応したコードレスマルチグライナー

ヘッド部がアルミダイカスト製で耐久性に優れています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.