

品番：EA818PR-40

品名：AC100V/15W ペン型ミニルーター



販売価格	10,100円(税抜) / 11,110円(税込)		
カタログ価格	10,100円(税抜) / 11,110円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/08 20:05現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



材料に適した回転数で作業できるスピードコントロール付き万能小型グラインダー

### 仕様

メーカー	キソパワーツール	型番	26800
ブランド名	プロクソン(PROXXON)	用途	ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	15W
回転数	7,000~16,500rpm (無段電子コントロール付き)	サイズ	195(W)×29(D)×35(H)mm
重量	160g	定格使用時間	15分
ビットサイズ	軸径φ2.35mm専用	付属品	・ダイヤモンドビット2種 各1本、ハイスビット2種 各1本 軸付き砥石(GC)2種 各1本、純毛バフ1本、シリコンバフ1本 ・専用ビットケース 1個

小型強力モーター搭載

シャフト加工を施し先端部の軽量及び高い回転精度を実現。

無段電子コントロールで回転数を7000~16500rpmで調節可能。

持ちやすいゴムグリップ

作業終了後、壁に引っ掛けることができるフック付き

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.