品番: EA818PR-5

品名: AC100V/8000-18000rpm マイクログラインダ-



販売価格	<b>14,700円</b> (税抜)/ 16,170円(税込)				
カタログ価 格	14,700円(税抜)/16,170円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/07 15:40現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0877ページ				



## 仕様

メーカー	キソパワーツール	型番	28525
ブランド名	プロクソン(PROXXON)	用途	ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工 作、穴あけ、研磨に
仕様	本体のみ	電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	35W	回転数	8,000~18,000rpm(無段電子コン トロール付き)
コレットチャックサイズ	φ 2.35mm· φ 3.0mm	本体サイズ	φ35×230mm
重量	260g	定格使用時間	15分
付属品	スパナ コレットチャック( φ 2.35mm・3.0mm 用)		

先端部には特殊加工を施し、さらなる可能性を秘めたミニルーター

ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載 小型で強力なパワーを引き出します。

操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。

精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製) ゴムリング装着で、作業感覚の向上

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.