

品番：EA818PR-5S

品名：AC100V/8000-18000rpm マイクロゲ ラインダ ーセット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 19,200円(税抜) / 21,120円(税込) | | |
| カタログ価格 | 19,200円(税抜) / 21,120円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/06/25 15:52現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0855ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|-------------------------------|-------------|--|
| メーカー | キソパワーツール | 型番 | 28525-S |
| ブランド名 | プロクソン (PROXXON) | 用途 | ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨に |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 35W |
| 回転数 | 8,000~18,000rpm(無段電子コントロール付き) | コレットチャックサイズ | φ 2.35mm・φ 3.0mm |
| 本体サイズ | φ 35×230mm | 重量 | 260g |
| 定格使用時間 | 15分 | 付属品 | ダイヤモンドビット2種 ハイスビット2種 純毛バフ(軸付)2種 純毛バフ(ディスク)2枚 軸付き砥石4種 シリコンバフ1本 切断砥石5枚 ワイヤーブラシ(鉄)1枚 専用シャフト2本 コレットチャック2種(φ 2.35mm用・φ 3.0mm用) |

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| | | 専用ビットケース1個 ツールスタンド1個 スパナ1本 |
| 先端部には特殊加工を施し、さらなる可能性を秘めたミニルーター | | |
| ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載 小型で強力なパワーを引き出します。 | | |
| 操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 | | |
| 精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製) ゴムリング装着で、作業感覚の向上 | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.