

品番：EA818PR-5S

品名：AC100V/8000-18000rpm マイクロゲ ラインダ ーセット



販売価格	19,200円(税抜) / 21,120円(税込)		
カタログ価格	19,200円(税抜) / 21,120円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/01 01:33現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0855ページ		



仕様

メーカー	キソパワーツール	型番	28525-S
ブランド名	プロクソン (PROXXON)	用途	ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨に
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	35W
回転数	8,000~18,000rpm(無段電子コントロール付き)	コレットチャックサイズ	φ 2.35mm・φ 3.0mm
本体サイズ	φ 35×230mm	重量	260g
定格使用時間	15分	付属品	ダイヤモンドビット2種 ハイスビット2種 純毛バフ(軸付)2種 純毛バフ(ディスク)2枚 軸付き砥石4種 シリコンバフ1本 切断砥石5枚 ワイヤーブラシ(鉄)1枚 専用シャフト2本 コレットチャック2種(φ 2.35mm用・φ 3.0mm用)

		専用ビットケース1個 ツールスタンド1個 スパナ1本
--	--	----------------------------------

先端部には特殊加工を施し、さらなる可能性を秘めたミニルーター

ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載
小型で強力なパワーを引き出します。

操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。

精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)
ゴムリング装着で、作業感覚の向上

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.