

品番 : EA818PR-6

品名 : AC100V/8000-20000rpm マイクロゲライندر



販売価格	17,600円(税抜) / 19,360円(税込)		
カタログ価格	17,600円(税抜) / 19,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 13:27現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



切断、研磨、サビ落とし、金属加工、金型修正など精密かつスピーディーに作業できます

仕様

メーカー	キソパワーツール	型番	28400
ブランド名	プロクソン (PROXXON)	用途	金属の磨き、金型修正、一般彫刻、模型工作
消費電力	50W	回転数	8,000~18,000回/分 無段電子コントロール付き
コレットチャック	φ 2.35mm、φ 3.0mm、φ 3.2mm	定格使用時間	15分
本体サイズ	250(W)×45(D)×45(H)mm	重量	500g
付属品	・コレットチャック φ 2.35/3.0/3.2mm 用 各1本 ・スパナ 1本		

強力なDCマグネットモーターを使用したミニルーター。全ての先端ビットが使用可能。

トルクが強く、押さえつける作業時も高速回転を維持します。

二重絶縁構造

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

