

品番：EA819-15

品名：5本組/3mm軸 軸付フェルトバフ



販売価格	3,000円(税抜)／3,300円(税込)			
カタログ価格	3,000円(税抜)／3,300円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2024/05/15 19:47現在)			
商品入数	1	販売単位	St	
カタログページ	0976ページ			



仕様

<セット内容>	6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ 6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ 10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ 10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ 6x5.5mm/3mm軸 軸付フェルトバフ ケース	軸径	3.0mm
硬さ	ソフト	材質	フェルト
適合材質	スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム		
<6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ仕様> ●直径(mm)…6 ●高さ(mm)…10 ●最大回転数(rpm)…25,400			
<6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ仕様> ●直径(mm)…6 ●高さ(mm)…10 ●最大回転数(rpm)…25,400			
<10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ仕様> ●直径(mm)…10 ●高さ(mm)…12 ●最大回転数(rpm)…15,200			
<10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ仕様> ●直径(mm)…10			

- 高さ(mm)…12
- 最大回転数(rpm)…15,200

< 6x5.5mm/3mm軸 軸付フェルトバフ仕様>

- 直径(mm)…6
- 高さ(mm)…5.5
- 最大回転数(rpm)…25,400

<ケース仕様>

- 外寸…110×95×25(H)mm
- 内寸…105×90×10(H)mm
- 材質…プラスチック
- 中敷…発泡ウレタン
- 3mm軸が入られるよう5本溝が切っております。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.