

品番 : EA819AD-10E

品名 : #120 10x10mm/3mm軸 フラップホイール



販売価格	740円(税抜) / 814円(税込)		
カタログ価格	740円(税抜) / 814円(税込)		
在庫数	最新在庫: 38 (2026/03/25 00:38現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0926ページ		



**フラップホイール**  
あらゆる素材の表面研磨に対応し、  
研磨後の加工も簡単に済ませられるのが  
フラップホイールです。  
● 磨き面の粗さ(目盛)や研磨の可及範囲  
● 研磨製品の細かい目盛りと併せて、  
適宜材料—鋼材、鋳鉄、ステンレス鋼、  
炭素鋼、アルミニウム、銅、  
木材、プラスチック等

鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に

### 仕様

軸径	3mm	最大回転数	40000rpm
軸長	38mm	入数	1本入り
直径	10mm	高さ	10mm
砥粒	アルミ酸化物	粒度	#120

研磨砥粒はアルミ酸化物を使用

狭いところの仕上げ、研磨に

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.