

品番 : EA819AD-10G

品名：#180 10x10mm/3mm軸 フラップホイール



販売価格	740円(税抜)／ 814円(税込)			
カタログ価格	740円(税抜)／814円(税込)			
在庫数	最新在庫: 45 (2026/03/25 00:38現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0926ページ			



フラップホイール

あらゆる素材の表面研磨に対応し、
研磨剤のなかでも最も用途が幅広いのが
フラップホイールです。

- 錆や汚れの除去（塗装や溶接の事前処理）
- 金属製品の磨き上げ（りとり）

適合材料——鉄鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、
高合金鋼、アルミニウム、銅、
木材、ガラスチック、紙

鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に

仕様

軸径	3mm	最大回転数	40000rpm
軸長	38mm	入数	1本入り
直径	10mm	高さ	10mm
砥粒	アルミ酸化物	粒度	#180

研磨砥粒はアルミ酸化物を使用

狭いところの仕上げ、研磨に

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.