

品名：# 80 15x15mm/3mm軸 フラップホイール



販売価格	850円(税抜)／935円(税込)			
カタログ価格	850円(税抜)／935円(税込)			
在庫数	最新在庫: 25 (2026/03/25 00:38現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0926ページ			



フラップホイール

あらゆる素材の表面研磨に対応し、研磨材のなかでも最も用途が幅広いのがフラップホイールです。

- 錆や汚れの除去（塗装や溶接の前処理）
- 金属製品の磨光（内・外リ）などに。

適合材料——炭素鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、高合金鋼、アルミニウム、亜鉄、木材、ガラス、セラミック、樹脂

仕様

軸径	3mm	最大回転数	40000rpm
軸長	38mm	入数	1本入り
直径	15mm	高さ	15mm
砥粒	アルミ酸化物	粒度	#80
研磨砥粒はアルミ酸化物を使用			
狭いところの仕上げ、研磨に			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.