

品番 : EA819AD-30G

品名 : #180 30x 5mm/3mm軸 フラップホイール



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 545円(税抜) / 600円(税込) | | |
| カタログ価格 | 545円(税抜) / 600円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 8 (2026/03/17 10:35現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0926ページ | | |



フラップホイール
あらゆる種類の表面研磨に対応し、
研磨の仕上がりも最も美しいのが
フラップホイールです。
● 磨き面の凹凸や傷の発生が抑制
● 研磨製品の磨き残りを、
磨き材料 — 珪藻、珪砂、スランダム、
混合珪砂、アルミニウム、鉄粉、
水酸、プラスチック、等

鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に

仕様

| | | | |
|----------------|------|-------|----------|
| 軸径 | 3mm | 直径 | 30mm |
| 高さ | 5mm | 最大回転数 | 25000rpm |
| 軸長 | 38mm | 砥粒 | アルミ酸化物 |
| 粒度 | #180 | | |
| 研磨砥粒はアルミ酸化物を使用 | | | |
| 狭いところの仕上げ、研磨に | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.