

品番 : EA819AD-31C

品名 : # 80 30x10mm/3mm軸 フラップホイール



販売価格	500円(税抜) / 550円(税込)		
カタログ価格	500円(税抜) / 550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 171 (2026/03/17 10:35現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0926ページ		



フラップホイール
あらゆる素材の表面研磨に対応が
得意なのが、最大の特徴といえるのが
フラップホイールです。
● 磨き面の粗さ(目付)や研磨の効率的
● 高硬度の磨材(シリコン)により、
磨き面が平滑で、スラッシング、
磨き屑、アルミ粉、研磨
油、プラスチックの粒



鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に

仕様

軸径	3mm	直径	30mm
最大回転数	25000rpm	軸長	38mm
入数	1本入り	高さ	10mm
砥粒	アルミ酸化物	粒度	#80

鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.