


品番：EA819AE-10B

品名：# 60 40x30mm/6.0mm軸 フラップホイール



販売価格	725円(税抜) / 798円(税込)		
カタログ価格	725円(税抜) / 798円(税込)		
在庫数	最新在庫: 58 (2026/07/05 06:09現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0942ページ		



フラップホイール
あらゆる素材の表面研磨に対応。
回転方向に応じて最大回転数の低いのが
フラップホイールです。
● 軸や軸径の異なる（寸法や形状の相違あり）
● 高負荷での使用は避け、必ず適正な
回転方向・回転速度・送り量で
使用してください。
※ 軸径: 6.0mm、軸長: 38mm、
※ 軸: ステンレス鋼

仕様

軸径	6mm	直径	40mm
高さ	30mm	最大回転数	19000rpm
用途	鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。	研磨砥粒	アルミ酸化物
粒度	#60	総重量	42g
入数	1本入り	軸長	約38mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.