

品番：EA819AE-10C

品名：# 80 40x30mm/6.0mm軸 フラップホイール



販売価格	725円(税抜) / 798円(税込)		
カタログ価格	725円(税抜) / 798円(税込)		
在庫数	最新在庫: 55 (2026/07/05 06:08現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0942ページ		



フラップホイール
あらゆる素材の表面研磨に対応
研磨後の表面粗さ(平均)が0.1μm以下です。
● 鋼やステンレス鋼、アルミ合金、銅、黄銅、鉛、亜鉛、鍍金、銀、白金、チタン、チタニウム、炭素繊維、セラミックス、ガラス、プラスチックの研磨。

仕様

軸径	6mm	直径	40mm
高さ	30mm	最大回転数	19000rpm
用途	鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。	研磨砥粒	アルミ酸化物
粒度	#80	総重量	42g
入数	1本入り	軸長	約38mm

代替品

	品番 EA819AE-10B コメント
--	------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.