


品番：EA819AE-13D

品名：#100 50x20mm/6.0mm軸 フラップホイール



販売価格	660円(税抜) / 726円(税込)		
カタログ価格	660円(税抜) / 726円(税込)		
在庫数	最新在庫: 22 (2026/04/26 23:35現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0942ページ		




**フラップホイール**  
あらゆる素材の表面研磨に対応。  
研磨のなかでも最も研磨の細かいのが  
フラップホイールです。  
● 研磨後の磨き出し(逆引き)や逆引きの抑制(逆引き)  
● 高硬度の磨き出し(逆引き)と併用。  
● 鋼材(鉄、ステンレス鋼、鋳鉄、鋳鋼、チタン、銅、黄銅、アルミニウム、青銅、  
その他、プラスチック)の磨

### 仕様

軸径	6mm	直径	50mm
高さ	20mm	最大回転数	15000rpm
用途	鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。	研磨砥粒	アルミ酸化物
粒度	#100	入数	1本入り
軸長	約38mm		

### 代替品

	品番 EA819AE-13C コメント #80
--	----------------------------

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.