



品番：EA819AE-14C

品名：# 80 50x25mm/6.0mm軸 フラップホイール



販売価格	725円(税抜) / 798円(税込)		
カタログ価格	725円(税抜) / 798円(税込)		
在庫数	最新在庫: 52 (2026/04/26 23:35現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0942ページ		




**フラップホイール**  
あらゆる素材の表面研磨に対応  
研磨のなかでも最も研磨の細かいのが  
フラップホイールです。  
● 研磨面の凹凸(深さや形状の制御等)  
● 研磨面の粗らびりじりなどに  
● 鋼材(鉄・炭素鋼・ステンレス鋼、  
鋳造鋼、アルミニウム、チタン、  
銅、ブラス等の他

### 仕様

軸径	6mm	直径	50mm
高さ	25mm	最大回転数	15000rpm
用途	鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。	研磨砥粒	アルミ酸化物
粒度	#80	入数	1本入り
軸長	約38mm		

### 代替品

	品番 EA819AE-14B コメント
--	------------------------

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.