


品番：EA819AE-14G

品名：#180 50x25mm/6.0mm軸 フラップホイール



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 725円(税抜) / 798円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 725円(税抜) / 798円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 8 (2026/04/26 23:36現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0942ページ                      |      |   |




**フラップホイール**  
あらゆる素材の表面研磨に対応。  
研磨のなかでも最も研磨の細かいのが  
フラップホイールです。  
● 研磨後の磨き出し(鏡面や露出の抑制等)  
● 高純度の磨き出し(シリコン等に)  
● 鋼材(鉄、鋳鉄、ステンレス鋼、  
炭素鋼、アルミニウム、チタン、  
銅、ブラス等の他)

### 仕様

|    |                         |       |          |
|----|-------------------------|-------|----------|
| 軸径 | 6mm                     | 直径    | 50mm     |
| 高さ | 25mm                    | 最大回転数 | 15000rpm |
| 用途 | 鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。 | 研磨砥粒  | アルミ酸化物   |
| 粒度 | #180                    | 入数    | 1本入り     |
| 軸長 | 約38mm                   |       |          |

### 代替品

|  |                        |
|--|------------------------|
|  | 品番 EA819AE-14H<br>コメント |
|--|------------------------|

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.