



品番：EA819AE-15B

品名：# 60 50x30mm/6.0mm軸 フラップホイール



販売価格	780円(税抜) / 858円(税込)		
カタログ価格	780円(税抜) / 858円(税込)		
在庫数	最新在庫: 59 (2026/04/27 01:04現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0942ページ		




**フラップホイール**  
あらゆる素材の表面研磨に対応。  
研磨のなかでも最も効率の良いのがフラップホイールです。  
● 研磨面の凹凸(深さや形状の制御)  
● 研磨粒の磨りひじりにより、  
磨きやすい状態(研磨、仕上げ)を創出。  
※ 鋼、アルミニウム、銅、  
鉄、ステンレス鋼

### 仕様

軸径	6mm	直径	50mm
高さ	30mm	最大回転数	15000rpm
用途	鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。	研磨砥粒	アルミ酸化物
粒度	#60	入数	1本入り
軸長	約38mm		

### 代替品

	品番 EA819AE-14B コメント
--	------------------------

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.