



品番：EA819AE-15B

品名：# 60 50x30mm/6.0mm軸 フラップホイール



販売価格	780円(税抜) / 858円(税込)		
カタログ価格	780円(税抜) / 858円(税込)		
在庫数	最新在庫: 59 (2026/04/26 23:42現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0942ページ		




フラップホイール
あらゆる素材の表面研磨に対応。
研磨のなかで最も効率の良いのがフラップホイールです。
● 研磨面の凹凸(深さや角度の制御)
● 研磨粒の磨りひきとりに、
磨き粉(一般研磨、超微、セラミックス磨、
炭粉等)、アルミニウム、研磨、
水、プラスチックの粒

仕様

軸径	6mm	直径	50mm
高さ	30mm	最大回転数	15000rpm
用途	鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。	研磨砥粒	アルミ酸化物
粒度	#60	入数	1本入り
軸長	約38mm		

代替品

	品番 EA819AE-14B コメント
--	------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.