


品番：EA819AE-16C

品名：# 80 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイール



販売価格	885円(税抜) / 974円(税込)		
カタログ価格	885円(税抜) / 974円(税込)		
在庫数	最新在庫: 48 (2026/04/26 23:42現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0942ページ		




フラップホイール
あらゆる素材の表面研磨に対応
研磨のなかで最も効率の良いのが
フラップホイールです。
● 研磨面の凹凸(逆目や逆剥)の防止
● 研磨面の磨り出しと同時に、
磨き屑を一掃(磨き屑、スラッシング、
洗浄効果、アルミコート、研磨、
スチール、ステンレス鋼、
銅、プラスチック等)

仕様

軸径	6mm	直径	50mm
高さ	40mm	最大回転数	15000rpm
用途	鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。	研磨砥粒	アルミ酸化物
粒度	#80	入数	1本入り
軸長	約38mm		

代替品

	品番 EA819AE-16B コメント
--	------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.