



品番：EA819AE-16J

品名：#320 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイール



販売価格	885円(税抜) / 974円(税込)		
カタログ価格	885円(税抜) / 974円(税込)		
在庫数	最新在庫: 35 (2026/04/26 23:36現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0942ページ		




フラップホイール
あらゆる素材の表面研磨に対応
研磨のなかで最も研磨の細かいのが
フラップホイールです。
● 研磨面の凹凸(深さや形状の制御等)
● 研磨面の粗らびりどりに
● 研削屑の除去、油膜、エッチング膜、
表面塗膜、アルミコート、塗装、
その他、プラスチックの磨

仕様

軸径	6mm	直径	50mm
高さ	40mm	最大回転数	15000rpm
用途	鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。	研磨砥粒	アルミ酸化物
粒度	#320	入数	1本入り
軸長	約38mm		

代替品

	品番 EA819AE-16H コメント
--	------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.