



品番：EA819AE-18B

品名：# 60 60x15mm/6.0mm軸 フラップホイール



販売価格	690円(税抜) / 759円(税込)		
カタログ価格	690円(税抜) / 759円(税込)		
在庫数	最新在庫: 20 (2026/04/26 23:36現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0942ページ		



フラップホイール
あらゆる素材の表面研磨に対応。
研磨の方向で最大回転数の幅広いフラップホイールです。
● 研磨方向の選択(逆回し研磨や直進の研磨)
● 高負荷の磨削(バリ取り)に対応。
● 様々な材料(鉄鋼、ステンレス鋼、鋳造合金、アルミニウム、銅、チタン、プラスチック)の研磨。
※ 必ず、プラスチックの軸。

仕様

軸径	6mm	最大回転数	12600rpm
用途	鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。	研磨砥粒	アルミ酸化物
入数	1本入り	直径	60mm
高さ	15mm	粒度	#60
軸長	約40mm		

代替品

	品番 EA819AE-12B コメント #60 50mm径15mm幅
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.