



品番：EA819AE-18C

品名：# 80 60x15mm/6.0mm軸 フラップホイール



販売価格	690円(税抜) / 759円(税込)		
カタログ価格	690円(税抜) / 759円(税込)		
在庫数	最新在庫: 25 (2026/04/26 23:35現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0942ページ		



**フラップホイール**  
あらゆる素材の表面研磨に対応。  
研磨の方向で最大回転数の幅広いフラップホイールです。  
● 軸径別の違い(直径や軸径の別別) ● 高純度の磨り出しと併用。  
● 様々な用途(研磨、仕上げ、研磨、表面研磨、アルミニウム、鋼、銅、ステンレス鋼、チタン、プラスチック)の研磨。

仕様

軸径	6mm	最大回転数	12600rpm
用途	鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。	研磨砥粒	アルミ酸化物
入数	1本入り	直径	60mm
高さ	15mm	粒度	#80
軸長	約40mm		

代替品

	品番 EA819AE-12C コメント #80 50mm径15mm幅
--	---------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.