



品番：EA819AE-18D

品名：#100 60x15mm/6.0mm軸 フラップホイール



販売価格	690円(税抜) / 759円(税込)		
カタログ価格	690円(税抜) / 759円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/26 23:35現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0942ページ		



**フラップホイール**  
あらゆる素材の表面研磨に対応。  
研磨の効率を最大にするために、  
フラップホイールです。  
● 軸径の異なる規格や厚みの異なる規格  
● 高品質の磨粒がよりよく、  
磨きやすい。研磨、研磨、ステンレス鋼、  
炭素鋼、アルミニウム、銅、  
鋼、プラスチック等。

### 仕様

軸径	6mm	最大回転数	12600rpm
用途	鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。	研磨砥粒	アルミ酸化物
入数	1本入り	直径	60mm
高さ	15mm	粒度	#100
軸長	約40mm		

### 代替品

	<b>品番</b> EA819AE-20D <b>コメント</b> #100 60mm径25mm幅
--	--

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.