

品番：EA819AE-1C

品名：# 80 25x10mm/6.0mm軸 フラップホイール



販売価格	470円(税抜) / 517円(税込)		
カタログ価格	470円(税抜) / 517円(税込)		
在庫数	最新在庫: 54 (2026/04/12 23:24現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0942ページ		



フラップホイール
あらゆる素材の表面研磨に対応
回転方向に依存して最大回転数は約3000rpmのフラップホイールです。
● 軸径別の長さ(寸法)や回転数の制限あり
● 高負荷時の使用は避け、長時間連続使用は避け、冷却時間を十分に取る。
※ 鉄、ステンレス鋼、鋳鉄、銅、アルミニウム、チタン、チタニウム、プラスチックの軸

仕様

軸径	6mm	直径	25mm
高さ	10mm	最大回転数	3000rpm
用途	鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。	研磨砥粒	アルミ酸化物
粒度	#80	入数	1本入り
軸長	約37mm		

特に狭いところに

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.