



品番 : EA819AE-20C

品名：# 80 60x25mm/6.0mm軸 フラップホイール



販売価格	780円(税抜)／ 858円(税込)			
カタログ価格	780円(税抜)／858円(税込)			
在庫数	最新在庫: 17 (2025/08/20 10:09現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0979ページ			



フラップホイール

あらゆる素材の表面研磨に対応
 研削材のなかでも最も両面が研磨いのが
 フラップホイールです。

- 錆や汚れの除去(塗装や腐蝕の前処理)
- 金属製品の粗けいり(リとりに)

適合材料・・・一般鋼、鉄鋼、ステンレス鋼、
 高合金鋼、アルミニウム、青銅、
 銅、合金鋼、ステンレス鋼、

仕様

軸径	6mm	最大回転数	12600rpm
用途	鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。	研磨砥粒	アルミ酸化物
入数	1本入り	直径	60mm
高さ	25mm	粒度	#80
軸長	約40mm		

代替品



品番 EA819AE-20B

コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.