



品番：EA819AE-20D

品名：#100 60x25mm/6.0mm軸 フラップホイール



販売価格	780円(税抜) / 858円(税込)		
カタログ価格	780円(税抜) / 858円(税込)		
在庫数	最新在庫: 21 (2026/04/26 23:35現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0942ページ		




**フラップホイール**  
あらゆる素材の表面研磨に対応。  
研磨の力で、最も効率よく幅広いの  
フラップホイールです。  
● 様々な素材の表面(金属や非金属の研磨)  
● 高品質の研磨力により、  
様々な材料(鋼材、ステンレス鋼、  
鋳造鉄、アルミニウム、銅、  
チタン、プラスチック)の  
研磨、仕上げが可能。

### 仕様

軸径	6mm	最大回転数	12600rpm
用途	鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。	研磨砥粒	アルミ酸化物
入数	1本入り	直径	60mm
高さ	25mm	粒度	#100
軸長	約40mm		

### 代替品

	品番 EA819AE-20E コメント
--	------------------------

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.