



品番：EA819AE-20E

品名：#120 60x25mm/6.0mm軸 フラップホイール



販売価格	780円(税抜) / 858円(税込)		
カタログ価格	780円(税抜) / 858円(税込)		
在庫数	最新在庫: 32 (2026/04/26 23:35現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0942ページ		




**フラップホイール**  
あらゆる素材の表面研磨に対応。  
研磨の方向で最大回転数の幅広いフラップホイールです。  
● 研磨方向の選択(逆回しや直進の対応)  
● 高負荷の磨り出しと同時に、磨き屑を一掃(磨き屑、スラッシュ、異物等)。アルミニウム、鋼、銅、ステンレス鋼、黄銅、アルミニウム、チタン、チタニウム、プラスチック等。

### 仕様

軸径	6mm	最大回転数	12600rpm
用途	鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。	研磨砥粒	アルミ酸化物
入数	1本入り	直径	60mm
高さ	25mm	粒度	#120
軸長	約40mm		

### 代替品

	品番 EA819AE-14E コメント 直径50mm
--	-------------------------------

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.