



品番：EA819AE-20J

品名：#320 60x25mm/6.0mm軸 フラップホイール



販売価格	730円(税抜) / 803円(税込)		
カタログ価格	730円(税抜) / 803円(税込)		
在庫数	最新在庫: 50 (2026/04/26 23:36現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0942ページ		



**フラップホイール**  
あらゆる素材の表面研磨に対応。  
研磨の仕方によって最大回転数が異なるフラップホイールです。  
● 軸や軸径の異なる(寸法や形状の異なる)製品  
● 高硬度の鋼材(硬質合金)と、  
鋼材(鉄) - 鋳鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、  
炭素鋼、アルミニウム、銅、  
チタン、プラスチックの磨

### 仕様

軸径	6mm	最大回転数	12600rpm
用途	鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。	研磨砥粒	アルミ酸化物
入数	1本入り	直径	60mm
高さ	25mm	粒度	#320
軸長	約40mm		

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.