



品番：EA819AE-21B

品名：# 60 60x30mm/6.0mm軸 フラップホイール



販売価格	820円(税抜) / 902円(税込)		
カタログ価格	820円(税抜) / 902円(税込)		
在庫数	最新在庫: 31 (2026/04/26 23:35現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0942ページ		



フラップホイール
あらゆる素材の表面研磨に対応。
研磨の方向で最大回転数の幅広いフラップホイールです。
● 研磨方向の選択(逆送や逆送の抑制)
● 高負荷の磨り出しと同時に、磨き付を一発磨き、磨き、之をさらに磨き、表面を磨き、アルミニウム、鋼、銅、ステンレス鋼、チタン、プラスチックの磨き。

仕様

軸径	6mm	最大回転数	12600rpm
用途	鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。	研磨砥粒	アルミ酸化物
入数	1本入り	直径	60mm
高さ	30mm	粒度	#60
軸長	約40mm		

代替品

	品番 EA819AE-20B コメント
--	--------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.