

品番：EA819AE-23A

品名：# 40 60x50mm/6.0mm軸 フラップホイール



販売価格	1,070円(税抜) / 1,177円(税込)		
カタログ価格	1,070円(税抜) / 1,177円(税込)		
在庫数	最新在庫: 22 (2025/08/20 10:12現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0979ページ		



フラップホイール
あらゆる素材の表面研磨に対応
研磨の力で、最も効率よく幅広いの
フラップホイールです。
● 軸径別の長さ(直径や厚さの別別別別)
● 高品質の磨き出しにより、
磨きやすー(研磨、磨き、スラッシュ、
表面研磨、アルミ、ステン、
鋼、プラスチック等)

仕様

軸径	6mm	最大回転数	12600rpm
用途	鉄からプラスチックまであらゆる表面研 磨に対応。	研磨砥粒	アルミ酸化物
入数	1本入り	直径	60mm
高さ	50mm	粒度	#40
重量	約128g	軸長	約40mm

代替品

	品番 EA819AE-23B コメント
--	------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.