


品番：EA819AE-23E

品名：#120 60x50mm/6.0mm軸 フラップホイール



販売価格	1,070円(税抜) / 1,177円(税込)		
カタログ価格	1,070円(税抜) / 1,177円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/04/26 23:42現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0942ページ		



フラップホイール
あらゆる素材の表面研削に対応
研削の方向で最大回転数の幅広いフラップホイールです。
● 軸径別の適合寸法(寸法や公差の相違あり)
● 高負荷の磨削(バリ取り)に、
磨削剤(研磨剤)を供給するシステム、
両面研磨、アルミコート、研磨、
本質、プラスチックの磨

仕様

軸径	6mm	最大回転数	12600rpm
用途	鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。	研磨砥粒	アルミ酸化物
直径	60mm	高さ	50mm
粒度	#40	総重量	約115g
入数	1本入り	軸長	約40mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.