

品番：EA819AE-3C

品名：# 80 25x25mm/6.0mm軸 フラップホイール



| | | | |
|---------|--------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 865円(税抜) / 952円(税込) | | |
| カタログ価格 | 865円(税抜) / 952円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 364 (2026/04/13 00:51現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0942ページ | | |



フラップホイール
あらゆる素材の表面研磨に対応。
研磨の仕方でも最大回転数の低いのがフラップホイールです。
● 軸や軸径の異なる仕様や回転数の調整等
● 高負荷での使用に耐えりしむために、
鋼材や特殊鋼、ステンレス鋼、
表面処理、アルミニウム、チタン、
銅、プラスチックの軸

仕様

| | | | |
|----|-------------------------|-------|----------|
| 軸径 | 6mm | 直径 | 25mm |
| 高さ | 25mm | 最大回転数 | 30000rpm |
| 用途 | 鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。 | 研磨砥粒 | アルミ酸化物 |
| 粒度 | #80 | 入数 | 1本入り |
| 軸長 | 約37mm | | |

特に狭いところに

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.