

品番：EA819AE-5B

品名：# 60 30x10mm/6.0mm軸 フラップホイール



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 500円(税抜) / 550円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 500円(税抜) / 550円(税込)           |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 30 (2026/04/26 21:41現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0942ページ                       |      |   |



フラップホイール  
あらゆる素材の表面研磨に対応。  
研磨の仕方で最大回転数の幅広いのが  
フラップホイールです。  
● 軸や軸径の異なる仕様や回転数の調整等  
● 高負荷時の磨耗が少なくなり、  
磨耗が早い一般磨盤・磨球・ステンレス鋼、  
炭素鋼、アルミニウム、銅、  
木材、プラスチックの磨

## 仕様

|          |                         |       |          |
|----------|-------------------------|-------|----------|
| 軸径       | 6mm                     | 直径    | 30mm     |
| 高さ       | 10mm                    | 最大回転数 | 25000rpm |
| 用途       | 鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。 | 研磨砥粒  | アルミ酸化物   |
| 粒度       | #60                     | 入数    | 1本入り     |
| 軸長       | 約37mm                   |       |          |
| 特に狭いところに |                         |       |          |

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.