


品番：EA819AE-6H

品名：#240 30x15mm/6.0mm軸 フラップホイール



販売価格	525円(税抜) / 578円(税込)		
カタログ価格	525円(税抜) / 578円(税込)		
在庫数	最新在庫: 34 (2026/04/26 21:48現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0942ページ		



フラップホイール
あらゆる素材の表面研磨に対応。
研磨のなかでも最も研磨の細かいのが
フラップホイールです。
● 研磨後の磨き残り(バリ)とくに、
磨き残り一掃(鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、
炭素鋼、アルミニウム、銅、
鉄、プラスチック)等

仕様

軸径	6mm	直径	30mm
高さ	15mm	最大回転数	25000rpm
用途	鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。	研磨砥粒	アルミ酸化物
粒度	#240	入数	1本入り
軸長	約37mm		

特に狭いところに

代替品

	品番 EA819AE-6J コメント #320
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.