




品番 : EA819AS-41

品名 : $\phi 30\text{mm}$ / #120 研磨ホイール(コットン不織布)



販売価格	545円(税抜)／600円(税込)		
カタログ価格	545円(税抜)／600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2025/12/14 06:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0962ページ		



仕様

メーカー	ミニター	型番	NA3061
最大回転数	5,000rpm	粒度	#120
外径	30mm	穴径	3mm
厚み	2mm		

溝、スリット等への研磨作業に最適

マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの微研削、研磨工具

砥粒入りコットン不織布を圧縮しました。

マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少くなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。

アーバーは、EA819AS-30をご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.